



REF DE-15402-S

4 Fr. 2 Lumen

8 cm Katheterlänge

0,46 mm (Durchm.) Federführungsdraht

Zweilumiger ZVK

Inhalt:

- 1: Zweilumiger Katheter: 4 Fr. (1,5 mm AD) x 8 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,46 mm (0,018 Zoll) Durchm. x 45 cm (17-3/4 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer
- 1: Katheter: 22 Ga. x 4,45 cm (1-3/4 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (25 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: 21 Ga. x 3,81 cm (1-1/2 Zoll), dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 5 Fr. (1,8 mm) x 7,5 cm
- 1: Gewebedilatator: 5 Fr. (1,8 mm) x 4,1 cm
- 2: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.



en cs da nl fr de el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen	Vorfüllvolumen* (ml)	Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)
Distal (22 Ga.)	0.28	548
Proximal (22 Ga.)	0.32	880

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.
† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

EU Authorized Representative and Importer:

Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL056958 (2021-03)

LOT



4 Fr. 2 Lumen

8 cm Katheterlänge

0,46 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-15402-S

Zweilumiger ZVK